

Garant**Elektronikai laposfogó, Teljes hossz: 145mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	727142 145
GTIN	4062406395070
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

A gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében. **2K-markolat** félvezető anyagból, **ESD-védett kivitel**. Lapos pofák, belül recézett.

Alapanyag:

Szénacélból (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátózással.

Műszaki leírás

Pofahossz	20 mm
Pofák kivitele	belül recézett
Fejszélesség	13 mm
Teljes hossz	145 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Pofaalak	lapos, belül recézett
Nyél	2K-markolat
Alapanyag	Szénacél (C70)
Felület	Tükröződésmentesen foszfátózott
nyitórugóval	igen

Termék fajtája

Laposfogó