

HOLEX**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Árucikk kategória	220

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	105 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	19,85 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,72 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	47 mm
Kinyúlási hossz L_1	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Szárkivitel	Weldon szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219814
-------------------------------------	--------