

**HOLEX****Sarokmaró 90°, furattal, Ø D: 40/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Árucikk kategória	220

**Leírás****Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,41 fok
Vágóélek száma Z	6
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	77 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..

Felfogó furat $\emptyset$	16 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	34,85 mm
$\emptyset D_3$	37 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
--------------------------------------	--------