

**Garant****Belső Torx Plus® profil üregelő betét Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus® profil:  
IP10mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293015 IP10
GTIN	4062406396572
Árucikk kategória	29L

## Leírás

**Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

## Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS
Előfúrási Ø	2,3 mm
Torx® bolygatás külső átmérő	2,7 mm
L	2 mm
Tűrés	+ 0,005 – +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm

Ø d	8 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám