

Garant**Belső Torx Plus® profil üregelő betét Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus® profil:
IP20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293015 IP20
GTIN	4062406396596
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	3,5 mm
Előfúrási Ø	3,2 mm
Szerszámanyag	HSS
Torx® bolygatás külső átmérő	3,8 mm
Tűrés	+ 0,005 – +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	18 mm

Ø d	8 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám