

**Garant****Belső Torx Plus® profil üregelő betét Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus® profil:  
IP30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293015 IP30
GTIN	4062406396718
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

**Műszaki leírás**

Előfúrási Ø	4,5 mm
Torx® bolygatás külső átmérő	5,5 mm
L	4,5 mm
Szerszámananyag	HSS
Tűrés	+ 0,005 – +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm

Ø d	8 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám