

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Kés ISO kódja	SSSCR/L 1616H12
Fejhossz L <sub>1</sub>	18 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Alátétlapka	269005 9
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Lapkaméret	12 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

Alátétlapka Típus 9

269005 9

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5