

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	18 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Alátétlapka	269005 9
Működő szélesség L ₄	20 mm
Szárméret	16 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	SSSCR/L 1616H12
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 9	269005 9
Váltólapka csavar készlet Típus 20	269028 20
Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5