

Garant**VHM íves reteszhorony maró, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 16,5X3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208024 16,5X3
GTIN	4062406397067
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületek alá vannak köszörülve

Figyelem:

DIN6888 szerint Íves reteshoronyok marásához alkalmas.

f_z ha $a_p = 0,1 \times D$.

A 208025 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

Íves reteszekhez DIN 6888	3,0×6,5 mm
Vágóél Ø D _c	16,5 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Fogak száma Z	10
Típus	N
Nyak Ø D ₁	4,6 mm
Teljes hossz L	56 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,03 mm
Élhossz L _c	3 mm
Bevonat	TiAlN

Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 850 D/F
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Horonymaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	67 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	63 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		