

Garant**VHM T-horonymaró, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208026 28X12
GTIN	4062406397210
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. A maró a paláston és mindkét homlokoldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához alkalmas.

A teljes fogáshosszig 50%-os f_z előtolást alkalmazzon.

A 208032 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

Típus	N
Teljes hossz L	85 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,035 mm
DIN 650T-hornyokhoz	16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Nyak Ø D ₁	13 mm
Vágóél Ø D _c	28 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Fogak száma Z	6
Élhossz L _c	12 mm

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 851
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	10 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Horonymaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		