

Garant**VHM T-horonymaró forgácstörő éllel, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208027 21X9
GTIN	4062406397265
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. Az oldalfelületen alakösörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Nagyoló-simító profillal.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához.

A teljes fogáshosszig 50%-os f_z előtolást alkalmazzon.

A 208034 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	21 mm
DIN 650T-hornyokhoz	12 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Típus	NF
Fogak száma Z	6
Teljes hossz L	74 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,034 mm
Nyak Ø D ₁	10 mm
Élhossz L _c	9 mm

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 851
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	10 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Horonymaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		