

**Garant****VHM T-horonymaró forgácstörő éllel, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208027 12,5X6
GTIN	4062406397234
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

**Új nagy teljesítményű bevonat** a maximális élettartam érdekében. Az oldalfelületen alakösörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Nagyoló-simító profillal.

**Figyelem:**

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához.

A teljes fogáshosszig 50%-os  $f_z$  előtolást alkalmazzon.

**A 208034 sz. utódterméke.**

**Műszaki leírás**

DIN 650T-hornyokhoz	6 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,033 mm
Fogak száma Z	6
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Vágóél Ø $D_c$	12,5 mm
Típus	NF
Teljes hossz L	57 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Nyak Ø $D_1$	5 mm
Élhossz $L_c$	6 mm

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 851
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	10 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Horonymaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		