

Garant**VHM száras szögmaró, Form D 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208029 16
GTIN	4062406397692
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében.

Szögtűrés ± 8 szögperc.

Figyelem:

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

A 208036 sz. utódterméke.

A teljes fogáshosszig 50%-os f_z előtolást alkalmazzon.

Műszaki leírás

Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Élhossz L_c	4 mm
Alak	D
Előtolás f_z acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Teljes hossz L	60 mm
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Nyak $\varnothing D_1$	8 mm
Fogak száma Z	6
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	DIN 1833
Tűrés névleges Ø	js14
Típus	N
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Száras szögmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		