

Garant**VHM száras szögmaró, Form C 60°, TiAlN, Ø js14 DC: 28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208030 28
GTIN	4062406397814
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében.

Szögtűrés ±8 szögperc.

Figyelem:

A 208037 sz. utódterméke.

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

A teljes fogáshosszig 50%-os f_z előtolást alkalmazzon.

Műszaki leírás

Alak	C
Élhossz L_c	11 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,045 mm
Vágóél Ø D_c	28 mm
Fogak száma Z	9
Nyak Ø D_1	13 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	DIN 1833
Típus	N
Tűrés névleges Ø	js14
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	60 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Száras szögmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		