

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	31,4 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Teljes hossz L	200 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Középtelődés L_3	2 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	E16R SVJBR/L 11
Nyak szélessége L_4	9,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
-----------------------------------	----------