

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Beállítási szög $\kappa$	142 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	250 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	24 mm
Kés ISO kódja	E20S SVJBR/L 11
Fejhossz $L_1$	38 mm
Befogási magasság $L_2$	19 mm
Nyak szélessége $L_4$	11 mm
Közélpeltolódás $L_3$	2 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Szár Ø $D_s$	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
-----------------------------------	----------