

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	E25S SVJBR/L 16
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Fejhossz L <sub>1</sub>	44 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	24 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	16,5 mm
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Teljes hossz L	250 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Középtolódás L <sub>3</sub>	4,6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámananyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
-----------------------------------	----------