

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Nyak szélessége L ₄	9,5 mm
Kés ISO kódja	E16R SVJBR/L 11
Középtelődés L ₃	2 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Teljes hossz L	200 mm
Lapkaméret	11 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Fejhossz L ₁	31,4 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
-----------------------------------	----------