

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Beállítási szög κ	142 fok
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	24 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Közélpeltolódás L_3	2 mm
Kés ISO kódja	E20S SVJBR/L 11
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	250 mm
Fejhossz L_1	38 mm
Befogási magasság L_2	19 mm
Nyak szélessége L_4	11 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
-----------------------------------	----------