

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	16,5 mm
Teljes hossz L	250 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	44 mm
Kés ISO kódja	E25S SVJBR/L 16
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Beállítási szög κ	142 fok
Középtolódás L <sub>3</sub>	4,6 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	24 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
-----------------------------------	----------