

Garant**Kézi menetfúró készlet, balmenet, bevonat nélkül, M-LH: M10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130460 M10 |
| GTIN | 4062406398132 |
| Árucikk kategória | 11G |

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

Metrikus balmenethez DIN13 szerint.

Menetfajta: M-LH

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------|
| Szabvány | DIN 352 |
| Menetméret | M10 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Szár Ø D _s | 7 mm |
| Magfurat Ø | 8,5 mm |
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Teljes hossz L | 70 mm |
| Menet Ø | 10 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Menetmélység | 30 mm |
| Szár négyszög □ | 5,5 mm |
| Menetfajta | M-LH |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | A |
| Bekezdő alak | D |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | balos |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas |
| GG(G) | feltételesen alkalmas |
| Uni | feltételesen alkalmas |
| Olaj | alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |