

Garant**Kézi menetfúró készlet, balmenet, bevonat nélkül, M-LH: M2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130460 M2
GTIN	4062406397968
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

Metrikus balmenethez DIN13 szerint.

Menetfajta: M-LH

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,4 mm

Teljes hossz L: 36 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,6 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	6 mm
Szabvány	DIN 352
Menet Ø	2 mm
Magfurat Ø	1,6 mm
Vágóélek száma Z	2

Menetfajta	M-LH
Forgácshornyok száma	2
Teljes hossz L	36 mm
Menetemelkedés	0,4 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetméret	M2
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Szárász	feltételesen alkalmas