

Garant**Kézi menetfúró készlet, balmenet, bevonat nélkül, M-LH: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130460 M20
GTIN	4062406398187
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

Metrikus balmenethez DIN13 szerint.

Menetfajta: M-LH

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2,5 mm

Teljes hossz L: 95 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Szár négyszög □: 12 mm

Magfurat Ø: 17,5 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	M-LH
Menet Ø	20 mm

Menetmélység	60 mm
Szerszámanyag	HSS
Teljes hossz L	95 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	17,5 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	16 mm
Menetemelkedés	2,5 mm
Menetméret	M20
Szár négyszög □	12 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas