

Garant**Kézi menetfúró készlet, balmenet, bevonat nélkül, M-LH: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130460 M4
GTIN	4062406397999
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

Metrikus balmenethez DIN13 szerint.

Menetfajta: M-LH

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,7 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szár Ø D _s	4,5 mm
Menetméret	M4
Szár négyszög □	3,4 mm

Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	3,3 mm
Menetfajta	M-LH
Menet Ø	4 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetmélység	12 mm
Szabvány	DIN 352
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas