



## Sűrített levegős szalagcsiszoló Dynafile®, Típus: 15302



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079551 15302
GTIN	616026153028
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Sokoldalúan használható készülékek **beállítható csiszolószalag megvezetéssel, pontos egyenesfutással** és cserélhető **érintkező karral** az érintkező kerekes, vagy nyomófelületes megmunkáláshoz. A kompozit csiszolószalag burkolat **gyors és egyszerű szerszámcserét** tesz lehetővé. A kiáramló levegő általi **csiszolószalag hűtés** növeli a csiszolószalagok élettartamát. Állítható markolat. **Dynafile® III, nagy teljesítményű 520 W csiszoló** a nagy leválasztási teljesítmény érdekében, **felületmegmunkáló készlet, állítható csiszolófej** kiegészítő támasztómarkolattal. Csiszolószalag méretek 6, 13, 19, 25×457 mm.

#### Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

#### Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

#### Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®-hoz a 079559 sz.-tól külön ajánlatkérésre szállíthatóak vagy az eShop-unkban találhatóak.

### Műszaki leírás

Leadott teljesítmény	522 W
Működési zajkibocsátás	87 dB(A)
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Szalagszélesség	6; 13; 19; 25 mm
Gyártó jelölése	Dynaflex III Kit
Maximum levegőigény	906 l/min
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Szalaghossz	457 mm
Súly	1,1 kg
Modellsorozat	Dynaflex III
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Csomagolás	Szállítókosár
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

## Tartozék

Érintkező kar Dynaflex® III-hoz Típus 15350	079561 15350
Érintkező kar Dynaflex® III-hoz Típus 15357	079561 15357
Érintkező kar Dynaflex® III-hoz Típus 15321	079561 15321