



## Excenteres szorító recés fejjel, Menet M: M10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370008 M10
GTIN	4046368875849
Árucikk kategória	37M

### Leírás

#### Kivitel:

- Csekély helyigény, ezáltal kevés a zavaró kontúr.
- Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.

Betétedzett acél szorítótárcsa acél excenteres csavarral.

#### Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárcsa.

#### Figyelem:

M 10 szorító esetén 7-es méretű hajlított hatszögműkulcs szükséges!

### Műszaki leírás

Szorítóerő	9 kN
Menethossz L	20 mm
Excenter út $S_1$	1,6 mm
Méret A	10,2 mm
Max. meghúzási nyomaték	28 Nm

Tárca magassága H	9,6 mm
Imbusz méret <sub>1</sub>	7 mm
Menet M	M10
Recés alátét Ø D <sub>1</sub>	20,6 mm
Termék fajtája	Excenteres szorító