




Excenteres szorító, T-horony névleges méret: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370009 8
GTIN	4046368509225
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Csekély helyigény, ezáltal kevés zavaró kontúr.
- Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.
- 6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.
- Rögzítés a T horonyban rögzítő-feszítőcsavarral.

Felhasználás:

Különösen alkalmas lapos alkatrészek befogásához.

Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárca.

Műszaki leírás

Menet M	M6
Szorítóerő	3,4 kN
Max. meghúzási nyomaték	8,5 Nm
Excenter út S_1	1 mm
Tárca magassága H	4,8 mm
Imbusz méret 1	4 mm

Hatlap méret	16 mm
Hossz L	23,2 mm
SW ₂	3 mm
Rögzítőcsavar maximális meghúzási nyomatéka	7,7 Nm
Termék fajtája	Excenteres szorító