




## Excenteres szorító, T-horony névleges méret: 18mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370009 18
GTIN	4046368509324
Árucikk kategória	37M

### Leírás

#### Kivitel:

- Csekély helyigény, ezáltal kevés zavaró kontúr.
- Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.
- 6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.
- Rögzítés a T horonyban rögzítő-feszítőcsavarral.

#### Felhasználás:

Különösen alkalmas lapos alkatrészek befogásához.

#### Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárca.

### Műszaki leírás

Hatlap méret	25 mm
Imbusz méret <sub>1</sub>	8 mm
Menet M	M12
Max. meghúzási nyomaték	61 Nm
Szorítóerő	18 kN

Excenter út $S_1$	2 mm
Tárca magassága H	9,5 mm
$SW_2$	6 mm
Hossz L	34,7 mm
Rögzítőcsavar maximális meghúzási nyomatéka	55 Nm
Termék fajtája	Excenteres szorító