




## Excenteres szorító, T-horony névleges méret: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370009 10
GTIN	4046368509249
Árucikk kategória	37M

### Leírás

#### Kivitel:

- Csekély helyigény, ezáltal kevés zavaró kontúr.
- Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.
- 6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.
- Rögzítés a T horonyban rögzítő-feszítőcsavarral.

#### Felhasználás:

Különösen alkalmas lapos alkatrészek befogásához.

#### Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárca.

### Műszaki leírás

Excenter út $S_1$	1 mm
Szorítóerő	3,4 kN
Imbusz méret $1$	4 mm
Max. meghúzási nyomaték	8,5 Nm
Hatlap méret	16 mm

Tárcsa magassága H	4,8 mm
Menet M	M6
SW <sub>2</sub>	3 mm
Hossz L	23,2 mm
Rögzítőcsavar maximális meghúzási nyomatéka	7,7 Nm
Termék fajtája	Excenteres szorító