




Excenteres szorító, T-horony névleges méret: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370009 22
GTIN	4046368509362
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Csekély helyigény, ezáltal kevés zavaró kontúr.
- Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.
- 6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.
- Rögzítés a T horonyban rögzítő-feszítőcsavarral.

Felhasználás:

Különösen alkalmas lapos alkatrészek befogásához.

Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárcsa.

Műszaki leírás

Excenter út S_1	2,5 mm
Hatlap méret	30 mm
Menet M	M16
Tárcsa magassága H	12,7 mm
Max. meghúzási nyomaték	135 Nm

Szorítóerő	27 kN
Imbusz méret ₁	12 mm
Hossz L	44,3 mm
SW ₂	6 mm
Rögzítőcsavar maximális meghúzási nyomatéka	55 Nm
Termék fajtája	Excenteres szorító