



## Sztereó mikroszkóp STEMI 305 kamera kimenettel, Típus: 305TRINO



### Rendelési adatok

Rendelés száma	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Árucikk kategória	49B

### Leírás

#### Kivitel:

Sztereó mikroszkóp háromdimenziós, nagy fényerejű és éles képekhez. Greenough design a legjobb leképezési minőség érdekében. **Integrált, vertikális LED-es fényforrás.** A szemtávolság és a rossz látás egyénileg állítható be és egyenlíthető ki. Fogantyú mobil felhasználáshoz. Hideg fényforrás állvány, rávilágítás vezérlés, lapos átvilágító alap (világos mező/sötét mező), oszlop hajtással és 145 mm mozgatási úttal. Kiegészítő K LED spotlámpa zoomolható és állítható magasságú fénysugárral. Integrált C-Mount kamera kimenettel.

#### Különleges tartozék:

AxioCam 491852 és 491853

Polarizációs tartozékok spothoz és átvilágításhoz.

Előtét optikák 0,75× / 1,5× / 2,0× külön rendelésre.

#### Figyelem:

**Opcionálisan elérhető:** Kivitel integrált Wi-Fi kamerával és routerrel. Kivitel átvilágító egység nélkül.

Nagyítás (x-szeres): 8 - 40

Zoom: 5 : 1

Látómező Ø: 29 mm

Okulár: PL 10×

Munkatávolság: 110 mm

## Műszaki leírás

Zoom	5 : 1
Okulár	PL 10×
Látómező Ø	29 mm
Munkatávolság	110 mm
Nagyítás (x-szeres)	8 - 40
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sztereómikroszkóp

## Tartozék

Mikroszkóp kamera AxioCam 105 color Típus 105C	491853 105C
Szemkagylók, pár	491832
Mikroszkóp kamera AxioCam ERc5s Típus ERC5S2	491852 ERC5S2