

**Garant****XDPW 09T308 SR, HB7525, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212949 ST1400
GTIN	4045197812612
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Előtolás  $f_z$  / fog: 0,79 mm

Váltólapka ISO kód: XDPW 070308 SR

Típus: ST1400

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha  $a_{p \max}$ : 1,99 mm**Műszaki leírás**

Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,99 mm
Váltólapka ISO kód	XDPW 070308 SR
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,15 mm
Előtolás $f_z$ / fog	0,79 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		