

Garant**XDPT 09T308 ER, HB7720, Típus: HART****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212952 HART |
| GTIN | 4045197812629 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás f_z / fog: 0,43 mm

Váltólapka ISO kód: XDPT 09T308 ER

Típus: HART

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,99 mm**Műszaki leírás**

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Típus | HART |
| Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$ | 1,99 mm |
| Váltólapka ISO kód | XDPT 09T308 ER |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Minőség | HB7720 |
| Szerszámanyag | HM |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 1,15 mm |
| Előtolás f_z / fog | 0,43 mm |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------|-----------------------|-----------|---------|
| TOOLOX 44 | alkalmas | 140 m/min | H |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |