


Garant**XDPW 120408 SR, HB7720, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212982 HART
GTIN	4045197812681
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás f_z / fog: 0,57 mm

Váltólapka ISO kód: XDPW 120408 SR

Típus: HART

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 2,6 mm**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	XDPW 120408 SR
Típus	HART
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	2,6 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,8 mm
Előtolás f_z / fog	0,57 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		