

RIHETEC

DriveKD hűtőfolyadék fúvóka menetes csatlakozással, Menet × csőhossz: G1/8X70**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 319472 G1/8X70 |
| GTIN | 4260711110160 |
| Árucikk kategória | 33C |

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.

Elsődlegesen meghajtott szerszámokon való használathoz kifejlesztve. Egyszerűen felszerelhető a menetes csatlakozóval. A rugalmas és billenthető cső a vágóélhez forgatható vagy hajlítható, rögzítés horganyzott hollandi anyával. Maximális nyomás 10 bar.

A DriveKD CNC esztergagépekhez való meghajtott szerszámokon történő használathoz készült. A hagyományos hűtőfolyadék fúvókák gyakran minden irányba szórnak és nem hoznak létre közvetlen hűtőfolyadék sugarat. Ezáltal a hűtés és kenés sokszor nem elegendő. A DriveKD kiválóan teljesíti a feladatát. Egyszerűen beállítható és közvetlen sugárral gondoskodik a kellő hűtésről.

Leírás:

A DriveKD dupla csatlakozóval, egy hollandi anyával és az ismert MiniKD-vel rendelkezik. A rugalmas Smart csővel a hűtőfolyadék sugár teljesen pontosan beállítható. A MiniKD fúvóka használatának köszönhetően a cső cseréje bármikor lehetséges.

Figyelem:

Hozzávaló menetes adaptert és hosszabbítókat lásd a 319476 sz. ill. a 319477 sz. alatt.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|---------|
| Típus | DriveKD |
| Kivitel | Menet |
| Csatlakozó menet | G1/8 |
| Cső hossza | 70 mm |

| | |
|----------------|---------------------|
| Átfolyó cső Ø | 4 mm |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Hűtőfolyadék fúvóka |