




HighPressure hűtőfolyadék fúvóka 60°-ban hajlított, Menet: M10X1



Rendelési adatok

Rendelés száma	319475 M10X1
GTIN	2050002048218
Árucikk kategória	33C

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.

Nagynyomású fúvóka – kifejezetten nagy nyomásokhoz 80 bar-ig. Állítható szöghelyzetű fúvóka. Robusztus és hosszú élettartamú kivitel alumíniumból.

60°-ban hajlított fúvóka, több furatos kivitel 7 (lyuk) × Ø 1 mm.

Felhasználás:

Statikus és meghajtott esztergakéseken való használatra menetes csatlakozón keresztül.

Műszaki leírás

Típus	hajlított
Kivitel	Menet
Csatlakozó menet	M10×1
Átfolyó cső Ø	1 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Hűtőfolyadék fúvóka

