

Garant**Dupla befogótárcsa, Típus: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360028 120
GTIN	4045197812827
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

A dupla oldalú befogótárcsa szabad elhelyezéséhez a raszterlapokon, befogótornyokon, stb. Így egy raszterlapon lévő menetes perselyből egy meghatározott null- ill. vonatkoztatási pontot csinálhat!

Tartalom:

2 befogótárcsa, 2 csatlakozó szár.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Figyelem:

További magasságok 200 mm-ig külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Magasság H	100 mm
Tájolófurat van	igen
Tartóerő	25 kN
Befogótárcsa Ø d	120 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Befogótárcsa