



6-szög dugókulcs fej készlet, 1/2 col négyszög 10 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	639430
GTIN	4013288184238
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.

Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	10
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-19 mm

Gyártó jelölése	8790 C HF 1
Hossz	165 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	65 mm
Termék fajtája	Dugókulcs fej