

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 63mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085915 63
GTIN	2050000965302
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Beecsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Magasság	14 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Ø	63 mm
Menetes persely	igen
Magasság menettel	30 mm
Maximális hőállóság	120 °C
Menet	M8 mm
Súly	240 g
Névleges tartóerő	350 N

Mágnestanyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítómágnes