

Rögzítő mágnes menet nélkül, Ferrit, Ø: 16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085910 16
GTIN	2050000964770
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

Árnyékolt rögzítő mágnesek **kemény ferrit** mágnesmaggal.

- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	18 N
Munkadarab felülete	horganyzott
Ø	16 mm
Magasság	4,5 mm
Súly	4,5 g
Maximális hőállóság	120 °C
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

