



NC nagy szorítóerejű gépsatu, Típushoz: 125



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 360565 125 |
| GTIN | 4062406401474 |
| Árucikk kategória | 32P |

Leírás

Kivitel:

Kis szerkezeti méretek – A befogott rész és a teljes hossz optimális arányban áll.

Fokozatmentes beállítás – 100 % szorítóerő 360°-nál.

Különösen merev GJS-60 alaptest, **felül és alul köszörült.**

Párosítási pontosság 0,02 mm.

- **Kétoldali menet (M8), egy munkadarab ütköző rögzítéséhez.**
- **Alacsony kopású erőnövelő**
- **Precíz beigazító hornyok.**
- **Oldalsó kilépő nyílások a forgácsok és a hűtőfolyadék kivezetéséhez.**
- **Alacsony karbantartási igényű nagy szorítóerejű orsó – állandó nyomóteljesítmény a kopásálló, mechanikus erőnövelő következtében.**

Jellemző:

- **Teljesen tokozott, alacsony karbantartási igényű és nitridált orsó.**
- **Fokozott működési biztonság.**
- **Optimális forgácsvédelem.**
- **Minimális tisztítási igény.**

Felhasználás:

Horizontálisan használható. Sokoldalúan használható befogóeszköz megmunkáló központokhoz.

Tartalom:

2 × tömbpofa és 1 kézi × hajtókar.

Opcionális tartozék:

Szorítóköröm 360579 sz.

Beállító és rögzítő készlet 360530 sz.

A leggyakoribb pofagyártmányok pl. 361400 – 361660, 361295 – 361298 sz.

Munkadarab ütköző és hajtókar, 360555 és 360800 sz.

Gyorscsere rendszer 361293 125 sz. és 361294 125 sz.

Figyelem:

A beállítási méretek nem kompatibilisek más gyártmányokkal.

Műszaki leírás

| | |
|--|-------------|
| Max. befogható tartomány | 230 mm |
| Kereszthorony n H7 | 20 mm |
| Teljes hossz L | 441 mm |
| Max. szorítóerő | 40 kN |
| r | 128 mm |
| Alaptest hossza a | 398,5 mm |
| Befogási tartomány d | 48 - 230 mm |
| Sorozat | HOLEX NC |
| g | 21 mm |
| t | 62,5 mm |
| Befogási tartomány b | 0 - 182 mm |
| Alaptest magassága c –0,02 | 95 mm |
| Alaptest szélesség B | 126 mm |
| Típus | 125 |
| Menetek száma a munkadarab ütközéséhez | 2 |
| Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HOLEX NC |
| Hosszanti horony l H8 | 20 mm |
| Súly | 30 kg |
| Kulcsnyílás SW | 14 mm |
| Teljes magasság F | 134,5 mm |
| Termék fajtája | Gépsatu |

