



Lézeres távolságmérő készülék, Típus: GLM50-27C



Rendelési adatok

Rendelés száma	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Árucikk kategória	46T

Leírás

Kivitel:

Lézeres távolságmérő készülék robusztus, ütésálló házzal, fröccsenő víznek és pornak ellenáll. Megvilágított, három soros kijelző az optimális leolvasás érdekében. 2. lézerosztály az IEC 825-1 szerint. Egyszerűen használható a továbbfejlesztett felhasználói felülettel és a megvilágított kijelzővel. Kitűzés funkció. Az integrált 360°-os dőlésérzékelő a ház ráhelyezésével közvetlenül kijelzi egy tárgy ferdeségét és közvetett magasságmérést tesz lehetővé. Digitális alaprajz készítése, meglévő alaprajz importálása, szerkesztése és a munka eredményének exportálása, valamint egyszerű építési területi méretezés. Gyors és hatékony adatátvitel és dokumentáció a Bluetooth kapcsolatnak és a Bosch MeasureOn applikációnak köszönhetően.

Kivitel reklámszöveg:

Lézeres távolságmérő készülék robusztus, ütésálló házzal, fröccsenő víznek és pornak ellenáll. Megvilágított, három soros kijelző az optimális leolvasás érdekében. 2. lézerosztály az IEC 825-1 szerint. 1/4 col állványmenet. Az integrált 360°-os dőlésérzékelő a ház ráhelyezésével közvetlenül kijelzi egy tárgy ferdeségét és közvetett magasságmérést tesz lehetővé. Digitális alaprajz készítése, meglévő alaprajz importálása, szerkesztése és a munka eredményének exportálása, valamint egyszerű építési területi méretezés. Bluetooth® adattovábbítás.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Védőtök. Elem 081551 LR6 sz.

Opcionális tartozék:

Állvány 468558 sz.

Műszaki leírás

Súly	200 g
Összeadás/kivonás	igen
Sorozat	GLM50-27C
Dőlésérzékelő	360 fok
Állványmenet	1/4 coll
Interfész	Bluetooth interfész
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081551 LR6
Elem élettartama (mérések)	25000
Hossz	119 mm
Indirekt mérés (Pitagorasz)	igen
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	2
Utolsó mérések behívása	igen
Mérési pontosság	$\pm 1,5$ mm
Magasság	29 mm
Minimum / maximum mérés	igen
Szélesség	53 mm
Hatótávolság	50 m
Áramellátás	081551 LR6
IP védettségi osztály	IP 65
Felület- / térfogatszámítás	igen
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint	2
Termék fajtája	Távolságmérő készülék

