

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	7 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L ₃	8 mm
Kés ISO kódja	AH08K SDQCR/L07
Teljes hossz L	125 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7