

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	107,5 fok
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	12 mm
Befogási magasság L_2	7 mm
Kés ISO kódja	AH08K SDQCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Teljes hossz L	125 mm
Fejhossz L_1	20 mm
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L_3	8 mm
Szár Ø D_s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7