

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/07mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260332 8/07 |
| GTIN | 4062406401085 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------|
| Teljes hossz L | 125 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 |
| Beállítási szög κ | 93 fok |
| Befogási magasság L ₂ | 7 mm |
| Kés ISO kódja | AH08K SDUCR/L07 |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 13,5 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 40 mm |
| Lapkaméret | 7 mm |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. |
| Középtolódás L ₃ | 7,5 mm |
| Szár Ø D _s | 8 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D |
| Szerszámanyag | HSS |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500