

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Középtolódás L ₃	7,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	AH08K SDUCR/L07
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	7 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500