

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Tartalom (ml ill. l): 20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088001 20
GTIN	4062406400873
Árucikk kategória	01L

Leírás**Kivitel:**

NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.

Rugalmas zsírtalanító szer olajok, emulziók és zsírok gyors megtisztításához. Vízzel keverhető 1:10 arányig. 20 literes kanna. Szükség esetén rendelje meg a hozzá való (088010 sz. 20-30 méretű) leeresztő csapot.

A Flex Cleaner ezen felül alkalmas csekély habzású felhasználáshoz nagynyomású tisztítóknak és padló tisztító gépekben, és így rugalmasan alkalmazható mindenhol, ahol a hab zavaró tényező. A tisztítás során főként az alumíniumot és a sárgaréz felületeket védi 75°C-ig a futtatási színektől. A tisztítószerral átmeneti korrózióvédelem érhető el. Kézi felhasználás esetén permetezze fel a tisztítószert és rövid hatási idő után egy kendővel törölje le. Az élelmiszeripar területén történő felhasználás esetén a felületet a tisztítást követően kellő mennyiségű vízzel mossa le.

- **Jelölésmentes.**
- **Kézzel és géppel is használható.**
- **NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.**
- **Szórópalackok és nyomáspermetezők utántöltéséhez alkalmas.**

Műszaki leírás

Alak	folyékony
------	-----------

Festék	Átlátszó
Forráspont	100 °C
Tárolási hőmérséklet	2 - 35 °C
Kivitel	Kanna
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
pH-érték	9
Sűrűség	1,01 g/cm ³
Tartalom	20 l
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Univerzális tisztítószer

Tartozék

GARANT GreenPlusKanna leeresztő csap Hozzávaló
kannaméret 20-30 l

088010 20-30