

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Tartalom (ml ill. l): 20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088002 20
GTIN	4062406400897
Árucikk kategória	01L

Leírás**Kivitel:**

NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.

A jelölésmentes **savas univerzális fegyver**. Biztonságosan és kíméletesen eltávolítja a rozsdát, a vízkövet és az ásványi szennyeződések. Vízrel keverhető 1:10 arányig. 20 literes kanna. Szükség esetén rendelje meg a hozzá való (088010 sz. 20-30 méretű) leeresztő csapot.

A felhasználás során hordja fel a tisztítószeret és rövid hatóidő után a feloldott szennyeződés letörölhető vagy vízzel lemosható.

- **Jelölésmentes.**
- **Kézzel használható.**
- **NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.**
- **Szórópalackok és nyomáspertmetezők utántöltéséhez alkalmas.**

Műszaki leírás

Kivitel	Kanna
Alak	folyékony
Festék	Átlátszó
Forráspont	100 °C

Tárolási hőmérséklet	2 - 35 °C
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sűrűség	1,04 g/cm ³
pH-érték	2,2
Tartalom	20 l
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Univerzális tisztítószer

Tartozék

GARANT GreenPlusKanna leeresztő csap Hozzávaló kannaméret 20-30 l	088010 20-30
---	--------------