

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Tartalom (ml ill. l): 500**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088006 500
GTIN	4062406403164
Árucikk kategória	01L

Leírás**Kivitel:**

NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.

Extrém erős eltávolító képesség a hibrid technológiának köszönhetően. A régegt szennyeződések, speciális zsírokat, olajokat, kormot, gumitörmeléket, bitument, viaszokat és pasztákat a növényi kivonat feloldja és a tenzid technológiával gyorsan eltávolítja a felületről. 500 ml szórópalack 100%-ban újrahasznosított PET palackból. Sokszor utántölthető.

A Power Force egy vizes, csekély habzású tisztítószer, mely megújuló nyersanyagokon alapul. A természetes hatóanyagok következtében erőteljesen oldja a szennyeződések anélkül, hogy megtámadná a felületeket. Kellemes illatú és tökéletes társ az erőteljes és biztonságos munkavégzéshez, mert nem tartalmaz oldószert és illékony szerves vegyületeket (VOC). A Power Force az oldószerek hatékony alternatíváját jelenti. A kézi felhasználás mellett alkatrésztisztító készülékekben is használható. Ilyen felhasználás mellett a tisztítószer többször alkalmazható és támogatja a körforgásos gazdálkodást. Ez nem csak a forrásokot kíméli, hanem a hulladékok is elkerülhetőek. Az NSF tanúsítvány következtében a tisztítószer nem csak a karbantartás, hanem az élelmiszeripar területén is használható.

- **Jelölésmentes.**
- **Kézzel és géppel is használható.**
- **NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.**

Műszaki leírás

Festék	Átlátszó
Felhasználási hőmérséklet tartomány	2 - 40 °C
Alak	folyékony
Tárolási hőmérséklet	2 - 35 °C
Forráspont	100 °C
Kivitel	Szórópalack
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
pH-érték	10,5 - 11
Sűrűség	1,007 g/cm ³
Tartalom	0,5 l
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Univerzális tisztítószer