

**Garant****Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 A = 100, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 300341 25     |
| GTIN              | 4062406403102 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

**GARANT –**

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.****Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6359 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub>         | 25 mm         |
| A-méret kinyúlási hossz           | 100 mm        |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25            |
| Külső Ø D                         | 65 mm         |
| Befogó                            | SK 50 A = 100 |
| Szabvány                          | DIN 6359      |
| Befogó szabvány                   | ISO 7388-1    |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Alak                                 | ADB                                 |
| Hűtőcsatorna furat                   | Zárható                             |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Menesztőlapos befogó                |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50   | 308615 50 |
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50   | 308640 50 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50                              | 308720 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50  | 308760 50 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50  | 308605 50 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50  | 308790 50 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50  | 308785 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50  | 308610 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50                            | 308830 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50  | 308795 50 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50  | 308660 50 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50   | 308740 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50  | 308620 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50  | 308765 50 |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50   | 308600 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50  | 308650 50 |

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 25 mm

309900 25